



## GREEN MAGNETIK DOO.

May the magnetic force be with you!


24000 Subotica, Blaha Lujze 23.

Tel.: +381 (0)63-198-03-59

E-mail: office@greenmagnetik.rs

www.greenmagnetik.rs

### Adatlap PMP - Felfüggeszhető mágneslap



Neve	Tömeg (kg)	Méreték (mm)				
		X	Y	H	B	A
PMP-350-Y	150...300	350	300	120, 140, 165, 190, 215, 240	250	200
PMP-500-Y	225...450	500	300, 500		400	200, 400
PMP-650-Y	250...500	650	300, 500		550	
PMP-800-Y	300...600	800	500, 650		650	400, 500
PMP-950-Y	350...700	950	500, 650		800	
PMP-1100-Y	400...800	1100	500, 650		900	
PMP-1250-Y	450...900	1250	500, 650		1050	

**Y** - befolyásolja, hogy milyen távolságról tudja kiemelni a mágneslap a fém szennyeződést

**H** - befolyásolja, hogy milyen távolságról tudja kiemelni a mágneslap a fém szennyeződést, valamint, hogy milyen anyag áramlási sebességéből tudja ezt megtenni (a szállítószalag sebessége).

**X** - kiválasztandó szélesség (szállítószalag szélessége)

Paraméter megnevezése	Paraméter értéke
A fémkiválasztó leírása:	Nagy mágneses lap, kézi tisztítású, főként szállítószalagok fölé, végére ajánlott rakni
Alkalmazási terület:	szemcsés, porszerű, szilárd anyagok szállítószalagon történő szállítása közbeni fémkiválasztásra
Beépített mágnes fajta:	Ferrit Y35 mágnes
Maximális mágneses indukció (Gaus) a mágneses tárcsákon (+/-10%):	4200 Gaus
Mágneses erő a szűz mágnes tölteten (+/-10%):	4800 Gaus
A fémkiválasztó standard csatlakozója:	négy darab menetes szemmel
Legapróbb mérerű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	1,5 mm
Legnagyobb méretű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	300 mm
Maximális üzemi hőmérséklet:	100 (°C)
Alkalmas vákum vagy nyomás szállítási módra:	nem
Alkalmazható nem fém anyagok kiválasztására:	nem
Standard követelmények a beszereléshez:	masszív fém konstrukció beszerzése (rendelhető nállunk)
A fémkiválasztó tisztítása:	manuális, kézi tisztítású
A fémkiválasztó anyaga:	AISI304
A kiválasztó külső felületkezelése:	mattított
A kiválasztó belső felületkezelése:	mattított
Maximális üzemeltetési idő:	24 óra/nap
Szükséges e leállítani az anyagáramot tisztítás során:	igen
Maximális elkészítési idő (ha nincs raktáron):	1 hónap
Garancia:	12 hónap

**A fémkiválasztók a fentieken kívül más méreteken is kapható, nagyobb hőmérséklet ellenálló mágnesekkel. A fémlaphoz jár négy darab menetes függesztőszem, valamint rendelhető állvány a kiválasztandó hely méretei alapján.**